



JW-3022HR 台式高速冷冻离心机

嘉文高速冷冻离心机采用微电脑控制,免维护无碳刷交流变频电机驱动,转速精度高,噪音低;可编程操作;直接设定离心力,使离心数据更加准确与科学

嘉文高速冷冻离心机广泛适用于:教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保、质检等行业。

JW-3022HR 特点

- ◆微电脑控制,预设离心力、转速、离心温度、离心时间且与转子型号 LED 同步显示
- ◆触摸式键盘设定工作参数,具有离心力专用设定键
- ◆无碳刷交流变频电机驱动,无需保养
- ◆双重门盖门锁系统,启动即上锁,确保运行安全
- ◆20 个工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数,避免重复设定,提高工作效率
- ◆15 加速档 /15 减降档选择,用户可根据样品需求任意设定升降速
- ◆具有定速计时(at set rpm)功能:让用户获得可重复的结果,提高离心机的可比性;点动即瞬时离心(short spin)功能
- ◆差速离心*;同步设定离心力、转速
- ◆双层钢结构,不锈钢离心腔,避免腐蚀性物质侵蚀
- ◆自动平衡,不平衡保护,出错或不平衡时,声音信号提示;自动失衡识别
- ◆非程序运行时,可任意更改参数,无需停机
- ◆最快升降速时间≤15s(0.5mlx12 角转子)
- ◆磁性转子自动识别,无需人工设定,防止转子过速
- ◆“Standby Cooling”转子静止时预制冷功能;自动待机功能:无使用时压缩机自动待机,减少能耗,延长压缩机寿命。
- ◆“fastcool/QuickLock”快速制冷功能,从室温 21℃,降至 4℃,仅需 5 分钟。
- ◆定温启动*;温度自动补偿功能,确保样品在安全温度下离心
- ◆进口丹弗斯压缩机;无氟制冷

注:* 差速离心:用户需提供相应的:离心时间、离心力或转速

* 定温启动:需订货时指定用此功能



转子吊杯



JW-3022HR 水平转子



H0.232



H0236



H0248



H0512



H5006

JW-3022HR 主要技术参数

型号	JW-3022HR
最高转速	24000rpm
最大相对离心力	40217xg
最大容量	300mlx4
转速精度	± 20rpm
温控范围	-20℃-40℃
温控精度	± 1.0℃
定时范围	1s~999min/ 连续 / 点动(瞬时)离心
噪音	≤60dB
电源	220V 50Hz 10A
重量	110Kg
外形尺寸【长 x 宽 x 高 mm】	570x590x490